

**Garant****Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:  
16/11mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 260307 16/11  |
| GTIN              | 4045197652553 |
| Clase de artículo | 21T           |

**Descripción técnica**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Calzo                                   | 269005 3        |
| Plaquita de corte adecuada              | DC.. 11T3..     |
| Tamaño de placa                         | 11 mm           |
| Anchura de función L <sub>4</sub>       | 20 mm           |
| Tornillo para calzo                     | 269013 2        |
| Tamaño del mango                        | 16 mm           |
| Código ISO Soporte                      | SDHCR/L 1616H11 |
| Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>    | 12 mm           |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 2        |
| Longitud total L                        | 100 mm          |
| Norma                                   | DIN ISO 5610    |
| Tipo de boca                            | izquierda       |
| Refrigeración interior                  | no              |
| Ángulo de ajuste κ                      | 107,5 grados    |
| Aplicación                              | Refrentado      |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Aplicación       | Torneado longitudinal exterior |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |

### Accesorios

|   |             |
|---|-------------|
| Calzo Tipo 3  | 269005 3    |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15                             | 674248 TX15 |
| Juego de tornillos para plaquita Tipo 22  | 269028 22   |
| Juego de tornillos para plaquita Tipo 2   | 269028 2    |
| Tornillo para calzo Tipo 2  | 269013 2    |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500  |