

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260309 10/07
GTIN	4045197655349
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	SDJCR/L 1010E07
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Anchura de función L ₄	12 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud de la cabeza L ₁	13 mm
Tamaño del mango	10 mm
Tamaño de placa	7 mm
Longitud total L	70 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22

269028 22

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500