Hoja de datos

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/12mm

Datos de pedido

Número de pedido	251113 25/12
GTIN	4045197650887
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tornillo de palanca articulada	259018 2
Calzo	259031 20
Palanca articulada	259015 2
Juego de resortes	259044 2
Tamaño del mango	25 mm
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1204..
Código ISO Soporte	PSSNR/L 2525M12
Tamaño de placa	12 mm
Juego de espigas elásticas	259047 2
Longitud de la cabeza L_1	29 mm
Anchura de función L_4	32 mm
Longitud total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Juego de espárragos con resorte10 piezas Tipo 2	259047 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Juego de resortes10 piezas Tipo 2	259044 2
Calzo Tipo 20	259031 20
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500