

Garant

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
10/07mm**



Datos de pedido

Número de pedido	260306 10/07
GTIN	4045197654861
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	12 mm
Longitud de la cabeza L ₁	7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Tamaño del mango	10 mm
Tamaño de placa	7 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Código ISO Soporte	SDHCR/L 1010E07
Longitud total L	70 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500