

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251113 25/15
GTIN	4045197656797
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	35 mm
Palanca articulada	259015 12
Tamaño del mango	25 mm
Tamaño de placa	15 mm
Código ISO Soporte	PSSNR/L 2525M15
Juego de resortes	259044 6
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1506..
Juego de espigas elásticas	259047 4
Calzo	259031 37
Anchura de función L ₄	32 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Longitud total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4	259047 4
Tornillo de palanca articulada Tipo 11	259018 11
Palanca articulada Tipo 12	259015 12
Juego de resortes 10 piezas Tipo 6	259044 6
Calzo Tipo 37	259031 37
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500