

HOLEX®
CCMT 09T308 Juego de 10 unidades, Clase: HBX020

Datos de pedido

Número de pedido	260215 HBX020
GTIN	4045197668653
Clase de artículo	22D

Descripción

CCMT 09T308 Juego de 10 unidades HBX020 Clase: HBX020

Rompevirutas: PM

Profundidad de corte a_p : 0,1 - 3,75 mm

Avance f : 0,06 - 0,36 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 300 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Rompevirutas	PM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 300 m/min
Profundidad de corte a_p	0,1 - 3,75 mm
Avance f	0,06 - 0,36 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	HBX020

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Soporte de torneado de apriete eco
Serie	Cabezal de corte
Serie	Barra de mandrinar
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Número de cambios/cortes	2
Asignación de plaquitas	neutro