

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251111 25/15
GTIN	4045197656766
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Calzo	259031 37
Palanca articulada	259015 12
Juego de resortes	259044 6
Juego de espigas elásticas	259047 4
Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Código ISO Soporte	PSKNR/L 2525M15
Tamaño del mango	25 mm
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1506..
Anchura de función L ₄	32 mm
Tamaño de placa	15 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Longitud total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Hoja de datos

Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 37	259031 37
Juego de resortes 10 piezas Tipo 6	259044 6
Palanca articulada Tipo 12	259015 12
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4	259047 4
Tornillo de palanca articulada Tipo 11	259018 11
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500