

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 16/11mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	260309 16/11
GTIN	4045197652621
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	11 mm
Código ISO Soporte	SDJCR/L 1616H11
Calzo	269005 3
Tornillo para calzo	269013 2
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Tamaño del mango	16 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	20 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Longitud total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Calzo Tipo 3	269005 3
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500