

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
32/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251113 32/15
GTIN	4045197656902
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	40 mm
Código ISO Soporte	PSSNR/L 3232P15
Tamaño del mango	32 mm
Calzo	259031 37
Tamaño de placa	15 mm
Longitud de la cabeza L ₁	36 mm
Palanca articulada	259015 12
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1506..
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Juego de espigas elásticas	259047 4
Juego de resortes	259044 6
Longitud total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4	259047 4
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 37	259031 37
Tornillo de palanca articulada Tipo 11	259018 11
Juego de resortes 10 piezas Tipo 6	259044 6
Palanca articulada Tipo 12	259015 12
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500