


CCMT 120408, Clase: CA6525


Datos de pedido

Número de pedido	260204 CA6525
GTIN	4960664491858
Clase de artículo	25E

Descripción

CCMT 120408 CA6525 Clase: CA6525

Rompevirutas: GK

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 140 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	GK
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 140 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm

Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado