

**Garant****Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:  
32/15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251111 32/15
GTIN	4045197650832
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	15 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	30 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1506..
Calzo	259031 37
Juego de espigas elásticas	259047 4
Palanca articulada	259015 12
Anchura de función L <sub>4</sub>	40 mm
Código ISO Soporte	PSKNR/L 3232P15
Tamaño del mango	32 mm
Juego de resortes	259044 6
Longitud total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste $\kappa$	75 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Palanca articulada Tipo 12	259015 12
Calzo Tipo 37	259031 37
Tornillo de palanca articulada Tipo 11	259018 11
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de resortes 10 piezas Tipo 6	259044 6
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4	259047 4
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500