

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260306 16/11
GTIN	4045197652522
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Código ISO Soporte	SDHCR/L 1616H11
Tamaño del mango	16 mm
Longitud de la cabeza L ₁	12 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Anchura de función L ₄	20 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Calzo	269005 3
Longitud total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Calzo Tipo 3	269005 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500