

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
20/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260309 20/11
GTIN	4045197652638
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Longitud de la cabeza L ₁	20,5 mm
Tamaño del mango	20 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Tornillo para calzo	269013 2
Calzo	269005 3
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Código ISO Soporte	SDJCR/L 2020K11
Longitud total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Calzo Tipo 3	269005 3
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500