

## HEDI

Proyector LED móvil, 230 V, Consumo de potencia: 30W



### Datos de pedido

Número de pedido	081211 30
GTIN	4003644002177
Clase de artículo	08B

### Descripción

#### Ejecución:

Carcasa de fundición de presión de aluminio con reflector de aluminio y bombilla. Interruptor de conexión / desconexión en la carcasa.

Foco LED SMD para el uso móvil con soporte resistente (protección integral).

#### Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

### Descripción técnica

Consumo de potencia	30 W
Corriente de alumbrado	2500 lm
Peso	4400 g
Longitud cable de conexión	5 m
Bombilla	Módulo LED

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal	230 V
Clase de protección IP	IP 54
Longitud total	240 mm
Anchura total	200 mm
Altura total	280 mm
Atributo del nombre de producto	230 V
Tipo de producto	Foco