

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
32/19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251111 32/19
GTIN	4045197650849
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tornillo de palanca articulada	259018 13
Longitud de la cabeza L ₁	34 mm
Tamaño del mango	32 mm
Juego de resortes	259044 7
Código ISO Soporte	PSKNR/L 3232P19
Tamaño de placa	19 mm
Juego de espigas elásticas	259047 5
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1906..
Palanca articulada	259015 13
Calzo	259031 38
Anchura de función L ₄	40 mm
Longitud total L	170 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Hoja de datos

Ángulo de ajuste κ	75 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 38	259031 38
Juego de resortes 10 piezas Tipo 7	259044 7
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 4 mm	674242 4
Tornillo de palanca articulada Tipo 13	259018 13
Palanca articulada Tipo 13	259015 13
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500