

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260308 10/07
GTIN	4045197655325
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	SDJCR/L 1010E07
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	13 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Anchura de función L <sub>4</sub>	12 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Tamaño del mango	10 mm
Tamaño de placa	7 mm
Longitud total L	70 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22	269028 22
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500