

**Corona perforadora KOMET KUB® V464, Ø DC m7: 80mm****Datos de pedido**

Número de pedido	236660 80
GTIN	4047109090507
Clase de artículo	24L

**Descripción****Ejecución:**

Brocas de plaquitas (corona de perforación) con insertos de plaquitas y unión ABS® T, de corte a derecha. El inserto de plaquitas reversibles para la plaquita exterior se puede ajustar en +5mm en el Ø. Se usa con asientos ABS® N y prolongaciones ABS® T. Proceso seguro hasta 6xD.

**De proceso seguro hasta 6xD.****Aplicación:**

Con punta de centrado n.º 236661 – 236662.

Con plaquitas de corte n.º 236740 – 237080.

**Suministro:**

Corona de taladro con accesorios.

**Nota:**

Piezas de repuesto a petición.

**Descripción técnica**

Tamaño de la punta de centrado	80
ABS® T Ø d	50 mm
Código ISO plaquita de corte	WOEX06T304
Juego tornillo para plaquita reversible	239655 10IP (2,8 Nm)

Ø exterior d <sub>1</sub>	78,5 mm
Número de filos Z	1
Ø nominal D	80
Longitud de voladizo L <sub>A</sub>	75 mm
Mango	ABS
Empleo de taladro	Taladrado de agujeros ciegos
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Punta de centrado KOMET KUB® V464 HSS Tipo 80	236662 80
Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 10IP	239655 10IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,8 Nm	211750 2,8
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Punta de centrado KOMET KUB® V464 HSS Tipo 80	236661 80