

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
12/07mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	260308 12/07
GTIN	4045197652577
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	17 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	16 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Código ISO Soporte	SDJCR/L 1212F07
Tamaño del mango	12 mm
Longitud total L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22

269028 22

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500