

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/12mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	251110 20/12
GTIN	4045197656711
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Juego de espigas elásticas	259047 2
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1204..
Código ISO Soporte	PSKNR/L 2020K12
Tamaño de placa	12 mm
Juego de resortes	259044 2
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	26 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Palanca articulada	259015 2
Calzo	259031 20
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Tamaño del mango	20 mm
Longitud total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste $\kappa$	75 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Calzo Tipo 20	259031 20
Tornillo de palanca articulada Tipo 2	259018 2
Palanca articulada Tipo 2	259015 2
Juego de resortes 10 piezas Tipo 2	259044 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2	259047 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500