


 KOMET**Punta de perforación KOMET KUB Centron® Powerline de metal duro, TiN,  
Tipo: 50****Datos de pedido**

Número de pedido	236659 50
GTIN	4047109227248
Clase de artículo	24M

**Descripción****Idóneo para :**

Centron n.º 236651.

Tornillo de amarre: 239654\_8IP

Ø d<sub>2</sub>: 14,3 mm

Adecuada para corona de perforación: 28; 31; 33,2; 34; 37 mm

**Descripción técnica**

Ø d <sub>2</sub>	14,3 mm
Adecuada para corona de perforación	28; 31; 33,2; 34; 37 mm
Clase	TiN
Tornillo de amarre	239654_8IP
Tipo de producto	Placa de corte para centrado e inicio de taladrado