

Garant
Cabezal de corte QuickTurn, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/12mm

Datos de pedido

Número de pedido	251105 25/12
GTIN	4045197650788
Clase de artículo	21U

Descripción
Ventaja:

Cambio de plaquitas de corte sin herramientas. **Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el filo – Presionar la sujeción por brida.**

Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda.

Fuerza de apriete invariable, alta precisión de cambio, sin mantenimiento.

Refrigeración interior: no

Código ISO Soporte: DSSNR/L 2525M12

Plaquita de corte adecuada: SN.. 1204..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 49 mm

Longitud total L: 150 mm

Calzo: 259031 21

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	49 mm
Tamaño del mango	25 mm
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1204..
Código ISO Soporte	DSSNR/L 2525M12
Tornillo para calzo	259025 4
Brida	259038 8
Tamaño de placa	12 mm

Calzo	259031 21
Anchura de función L ₄	32 mm
Longitud total L	150 mm
Serie	QuickTurn
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo para calzo Tipo 4	259025 4
Brida de sujeción Tipo 8	259038 8
Tornillo para calzo	259171
Calzo	259231
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Calzo Tipo 21	259031 21
Brida de sujeción	259352