

# Yale

**Eslinga redonda, violeta, 1000 kg, Longitud útil: 3m**



## Datos de pedido

Número de pedido	086140 3
GTIN	4025092360449
Clase de artículo	08Z

## Descripción

### Ejecución:

Eslingas extremadamente resistentes (EN 1492-2) con recubrimiento simple sin costuras y resistente a la fricción.

### Aplicación:

Para la elevación y el desplazamiento de componentes.

### Nota:

Solo se puede suministrar hasta las siguientes cargas de elevación: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).

## Descripción técnica

Longitud de perímetro	6 m
Longitud útil	3 m
Anchura de la eslinga	46 mm
Capacidad de carga sencillamente directo WLL	1000 kg
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL	800 kg
Capacidad de carga doble WLL hasta 7°	2000 kg
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45°	1400 kg
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60°	1000 kg
Tipo de producto	Eslinga redonda

