



Punta de perforación KOMET KUB Centron® Powerline de metal duro, TiN, Tipo: 60



Datos de pedido

Número de pedido	236659 60
GTIN	4047109227255
Clase de artículo	24M

Descripción

Idóneo para :

Centron n.º 236651.

Tornillo de amarre: 239654_8IP

Ø d₂: 15,3 mm

Adecuada para corona de perforación: 29; 32; 35; 38 mm

Descripción técnica

Adecuada para corona de perforación	29; 32; 35; 38 mm
Ø d ₂	15,3 mm
Clase	TiN
Tornillo de amarre	239654_8IP
Tipo de producto	Placa de corte para centrado e inicio de taladrado