

Garant**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260318 10/07
GTIN	4045197652669
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Desplazamiento central L_3	7 mm
Ø perforación previa mínima $D_{min.}$	12,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Código ISO Soporte	E10K SDUCR/L07
Tamaño de placa	7 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L_2	9,6 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D_s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500