

 KOMET**Punta de perforación KOMET KUB Centron® Powerline de metal duro, TiN,
Tipo: 70****Datos de pedido**

Número de pedido	236659 70
GTIN	4047109227200
Clase de artículo	24M

Descripción**Idóneo para :**

Centron n.º 236651.

Tornillo de amarre: 239654_8IP

Ø d₂: 16,3 mm

Adecuada para corona de perforación: 36; 39; 39,2 mm

Descripción técnica

Ø d ₂	16,3 mm
Adecuada para corona de perforación	36; 39; 39,2 mm
Clase	TiN
Tornillo de amarre	239654_8IP
Tipo de producto	Placa de corte para centrado e inicio de taladrado