

**Corona perforadora KOMET KUB® V464, Ø DC m7: 150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	236660 150
GTIN	4047109090637
Clase de artículo	24L

**Descripción****Ejecución:**

Brocas de plaquitas (corona de perforación) con insertos de plaquitas y unión ABS® T, de corte a derecha. El inserto de plaquitas reversibles para la plaquita exterior se puede ajustar en +5mm en el Ø. Se usa con asientos ABS® N y prolongaciones ABS® T. Proceso seguro hasta 6xD.

**De proceso seguro hasta 6xD.****Aplicación:**

Con punta de centrado n.º 236661 – 236662.

Con plaquitas de corte n.º 236740 – 237080.

**Suministro:**

Corona de taladro con accesorios.

**Nota:**

Piezas de repuesto a petición.

**Descripción técnica**

ABS® T Ø d	80 mm
Tamaño de la punta de centrado	115
Ø exterior d <sub>1</sub>	147,5 mm
Número de filos Z	1

Juego tornillo para plaquita reversible	239655 15IP (6,3 Nm)
Código ISO plaquita de corte	WOEX080404
Ø nominal D	150
para Ø pulgadas	5 29/32 pul
Longitud de voladizo L <sub>A</sub>	90 mm
Mango	ABS
Empleo de taladro	Taladrado de agujeros ciegos
Empleo de taladro	taladrado transversal con restricciones
Empleo de taladro	salida inclinada con restricciones
Empleo de taladro	inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas Accionamiento 15IP	239655 15IP
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Punta de centrado KOMET KUB® V464 HSS Tipo 115	236661 115
Punta de centrado KOMET KUB® V464 HSS Tipo 115	236662 115
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600