

Garant**Juego de barras de mandrinar MD, izquierda****Datos de pedido**

Número de pedido	260325
GTIN	4045197652775
Clase de artículo	29W

Descripción técnica

Código ISO Soporte	E10K SDUCR/L07
Código ISO Soporte	E12M SDUCR/L07
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Desplazamiento central L ₃	7 mm
Desplazamiento central L ₃	9 mm
Longitud de sujeción L ₂	9,6 mm
Longitud de sujeción L ₂	11,6 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	12 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	15 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud total L	150 mm
Norma	DIN 8024
Norma	Norma de fábrica

Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Barra de mandrinar MD Ø de mango / tamaño de plaquita 10/07 mm	260319 10/07
Barra de mandrinar MD Ø de mango / tamaño de plaquita 12/07 mm	260319 12/07