

Garant**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260318 16/07
GTIN	4045197652683
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	E16R SDUCR/L07
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø perforación previa mínima D_{\min}	19 mm
Desplazamiento central L_3	11 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Tamaño de placa	7 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	15,6 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500