

Garant**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260318 20/11
GTIN	4045197652690
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Desplazamiento central L ₃	13,1 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Tamaño de placa	11 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	23,5 mm
Código ISO Soporte	E20S SDUCR/L11
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción L ₂	18,9 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8

269028 8

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500