

Garant**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260333 10/07
GTIN	4045197652980
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	AH10K SDUCR/L07
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Desplazamiento central L ₃	9 mm
Tamaño de placa	7 mm
Longitud de voladizo L ₁	50 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø perforación previa mínima D _{min.}	14 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D _s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500