

**Garant****Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
12/07mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	260328 12/07
GTIN	4045197652805
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Longitud de la cabeza $L_1$	20 mm
Código ISO Soporte	AH12M SDQCR/L07
Tamaño de placa	7 mm
Desplazamiento central $L_3$	8,5 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud total L	150 mm
Longitud de sujeción $L_2$	11 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	107,5 grados
Ø de mango $D_s$	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500