

Garant**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260329 25/11
GTIN	4045197652881
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	32 mm
Código ISO Soporte	AH25R SDQCR/L11
Longitud de la cabeza L_1	40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Desplazamiento central L_3	16 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	23 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Ø de mango D_s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500