

**Garant****Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
16/07mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	260328 16/07
GTIN	4045197652812
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	30 mm
Código ISO Soporte	AH16Q SDQCR/L07
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	20 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	10 mm
Tamaño de placa	7 mm
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	15 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500