

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
8/07mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260319 8/07
GTIN	4045197652706
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Tamaño de placa	7 mm
Desplazamiento central L ₃	7,5 mm
Código ISO Soporte	E08K SDUCR/L07
Ø perforación previa mínima D _{min.}	12,5 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L ₂	7,6 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D _s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500