

Garant
**Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
0810/07mm**


Datos de pedido

Número de pedido	260332 0810/07
GTIN	4045197652898
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de cuello L ₄	8 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud de la cabeza L ₁	22 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	12,5 mm
Tamaño de placa	7 mm
Desplazamiento central L ₃	7 mm
Código ISO Soporte	AH0810H SDUCR/L07
Longitud total L	100 mm
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Profundidad útil T	5 mm
Ø de mango D _s	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D

Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500