


**Garant****WNMG 060404, Clase: HB7020**

## Datos de pedido

Número de pedido	252062 HB7020
GTIN	4045197699602
Clase de artículo	21G

## Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 350 m/min
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060404
Número de cambios/cortes	6

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado