

Garant**Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/11 mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260328 20/11
GTIN	4045197652829
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	AH20R SDQCR/L11
Desplazamiento central L ₃	12,5 mm
Longitud de la cabeza L ₁	40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Tamaño de placa	11 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	25 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L ₂	18 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Ø de mango D _s	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500