

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
10/07mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260319 10/07 |
| GTIN | 4045197652713 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Código ISO Soporte | E10K SDUCR/L07 |
| Desplazamiento central L ₃ | 7 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 7 |
| Ø perforación previa mínima D _{mín.} | 12,5 mm |
| Tamaño de placa | 7 mm |
| Plaquita de corte adecuada | DC.. 0702.. |
| Longitud total L | 125 mm |
| Longitud de sujeción L ₂ | 9,6 mm |
| Ángulo de ajuste κ | 93 grados |
| Ø de mango D _s | 10 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de boca | izquierda |
| Profundidad de giro interior hasta | 8×D |
| Material de corte | MD |
| Refrigeración interior | sí |
| Aplicación | Cilindrado interior |

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500