

**Garant**

**Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
10/07mm**



### Datos de pedido

Número de pedido	260332 10/07
GTIN	4045197652904
Clase de artículo	21T

### Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Código ISO Soporte	AH10K SDUCR/L07
Tamaño de placa	7 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	9 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	14 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	50 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	9 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500