

## HEDI

### Proyector LED móvil, 230 V, Consumo de potencia: 50W



#### Datos de pedido

Número de pedido	081211 50
GTIN	4003644006106
Clase de artículo	08B

#### Descripción

**Ejecución:**

Carcasa de fundición de presión de aluminio con reflector de aluminio y bombilla. Interruptor de conexión / desconexión en la carcasa.

Foco LED SMD para el uso móvil con soporte resistente (protección integral).

**Función:**

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

#### Descripción técnica

Bombilla	Módulo LED
Corriente de alumbrado	2250 - 4000 lm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia	50 W
Longitud cable de conexión	5 m
Tensión nominal	230 V

Clase de protección IP	IP 54
Anchura total	300 mm
Altura total	350 mm
Longitud total	360 mm
Atributo del nombre de producto	230 V
Tipo de producto	Foco