

Garant
**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
1216/07mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260333 1216/07
GTIN	4045197653017
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	7 mm
Anchura de cuello L ₄	12 mm
Desplazamiento central L ₃	11 mm
Longitud de la cabeza L ₁	36 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Código ISO Soporte	AH1216M SDUCR/L07
Ø perforación previa mínima D _{min.}	19,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud total L	150 mm
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Profundidad útil T	5 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D

Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500