

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/07mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260319 16/07
GTIN	4045197652737
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	19 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Código ISO Soporte	E16R SDUCR/L07
Tamaño de placa	7 mm
Desplazamiento central L_3	11 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L_2	15,6 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

AccesoriosPunta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500