

**Garant**
**Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
12/07mm**


### Datos de pedido

Número de pedido	260332 12/07
GTIN	4045197652928
Clase de artículo	21T

### Descripción técnica

Longitud de voladizo $L_1$	60 mm
Tamaño de placa	7 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	16 mm
Código ISO Soporte	AH12M SDUCR/L07
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Desplazamiento central $L_3$	8 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud total L	150 mm
Longitud de sujeción $L_2$	11 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Ø de mango $D_s$	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5xD
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500