

**Garant****Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
20/11 mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	260319 20/11
GTIN	4045197652744
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Código ISO Soporte	E20S SDUCR/L11
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Tamaño de placa	11 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	13,1 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	23,5 mm
Longitud total L	250 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	18,9 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

---

**Accesorios**

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8

269028 8

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500