

Garant
**Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
1216/07mm**


Datos de pedido

Número de pedido	260332 1216/07
GTIN	4045197652935
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Desplazamiento central L ₃	11 mm
Código ISO Soporte	AH1216M SDUCR/L07
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø perforación previa mínima D _{min.}	19,5 mm
Anchura de cuello L ₄	12 mm
Longitud de la cabeza L ₁	36 mm
Tamaño de placa	7 mm
Longitud total L	150 mm
Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Profundidad útil T	5 mm
Ø de mango D _s	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5xD

Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500