

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
10/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260342 10/07
GTIN	4045197656032
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Desplazamiento central $L_3$	7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud de la cabeza $L_1$	40 mm
Tamaño de placa	7 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	13,5 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Código ISO Soporte	A10K SDUCR/L07
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción $L_2$	9 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Ø de mango $D_s$	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500