

**Garant****Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
16/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260329 16/07
GTIN	4045197652867
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	20 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	30 mm
Código ISO Soporte	AH16Q SDQCR/L07
Desplazamiento central $L_3$	10 mm
Tamaño de placa	7 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud total L	180 mm
Longitud de sujeción $L_2$	15 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	107,5 grados
Ø de mango $D_s$	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500