

Garant**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 8/07mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260318 8/07
GTIN	4045197652652
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	12,5 mm
Desplazamiento central L_3	7,5 mm
Tamaño de placa	7 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Código ISO Soporte	E08K SDUCR/L07
Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L_2	7,6 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D_s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500