


SNMG 120404 Juego de 10 unidades, Clase: HBX130

Datos de pedido

Número de pedido	251263 HBX130
GTIN	4045197664457
Clase de artículo	22D

Descripción

SNMG 120404 Juego de 10 unidades HBX130 Clase: HBX130

Rompevirutas: MM

Profundidad de corte a_p : 1 - 5 mm

Avance f : 0,1 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	1 - 5 mm
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	MM
Aplicación principal	M
Clase	HBX130
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Material de corte	MD
Serie	Soporte de torneado de apriete QuickTurn
Serie	Soporte de torneado de apriete eco
Serie	Soporte de torneado de apriete
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Número de cambios/cortes	8
Asignación de plaquitas	neutro