

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
12/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260342 12/07
GTIN	4045197653079
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Código ISO Soporte	A12L SDUCR/L07
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	16 mm
Tamaño de placa	7 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Desplazamiento central $L_3$	9 mm
Longitud total L	140 mm
Longitud de sujeción $L_2$	11 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Ø de mango $D_s$	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500